



— **HEXAGONE** —  
MANUFACTURE



**Vuestras nuevas herramientas para una **desinfección**  
Pro activa contra el SARS-CoV-2**



**CUADERNO  
ESPECIAL  
DE SOLUCIONES  
ANTIVIRUS...**



**13 ESTRATEGIAS  
PREVENTIVO**




BY  
**HEXAGONE**  
MANUFACTURE

[www.myhexagone.com](http://www.myhexagone.com)



# PROTOCOLO DE APERTURA DE PISCINA

**Protéjase**



**ESPECIAL COVID-19**



Las piscinas públicas en Francia tienen hoy un procedimiento de limpieza y desinfección que cumple con nuestras expectativas, nuestras piscinas están limpias, la situación sanitaria de hoy con COVID19 nos obliga a repensar el acceso de las piscinas a los agentes y usuarios, para fortalecer nuestros procedimientos de limpieza y desinfección.

La entrada a la piscina debe adaptarse a la superficie del agua, es decir, 2 bañistas por 3M<sup>2</sup> de agua, un bañista no puede permanecer más de 1 hora y 30 minutos en el establecimiento, el acceso debe ser Por rotaciones que dejan 30 minutos para el mantenimiento del establecimiento entre cada rotación, se debe proporcionar una bolsa de plástico de un solo uso o lavable al usuario para que guarde sus pertenencias y no contamine el casillero. Los boletos de entrada se deben vender tanto como sea posible en línea con reserva de tragamonedas (tipo de curso de bicicleta acuática) o en una terminal de pedidos. Medición de temperatura en la entrada de cada usuario con imposibilidad de entrar por encima de 38 ° C, gorro de baño obligatorio, no se requiere bañador, ducha jabonosa obligatoria, instalación frente al establecimiento El panel de 2X2 metros con todas las instrucciones de seguridad e indicación del circuito de paso, máscaras, guantes, gel hidroalcohólico debe estar disponible en cantidad suficiente para cada agente, los agentes deben estar capacitados en su uso.

Debemos mantener los mismos productos, las mismas máquinas para limpiar y desinfectar pisos, usarlos en cada rotación del usuario, modificar nuestros procedimientos de limpieza y desinfección teniendo en cuenta todas las superficies contaminadas por el tacto y el aire ( manijas de las puertas, interruptor, casillero, puertas, accesorios, banco, gancho para ropa, etc.)

**Identificación de áreas de riesgo y precaución a implementar:**

## **1 / entrada**

Proporcionar la instalación de un plexiglás para la anfitriona, una dirección de circulación para acceder a los vestuarios y no tener contacto entre los usuarios, una entrada con un trípode para registrar el número de entradas que hace la dirección de circulación. se puede cambiar para que todas las personas usen la misma ruta para entrar y salir del grupo.

Las máquinas de distribución (café, confitería) deben ser fuera de servicio.

Proporcione un área abatible sin banco o asiento, les



los zapatos deben colocarse en una bolsa de plástico, así como toda la ropa, el movimiento dentro de las instalaciones del establecimiento no se puede hacer descalzo, limpiar con una fregadora-secadora, desinfectar con hexagun para el piso, para los puntos de contacto, por la niebla y el motor de vapor se tocan en cada rotación.

## **2 / vestuarios**

Debemos limpiar y desinfectar después de cada rotación de los usuarios el piso, los puntos de contacto al tacto, el uso de un depurador, lineo, hexagun, nebulizador, máquina de vapor.

## **3 / baños**

Debe desinfectarse después de cada uso, no olvide la manija de la puerta, el botón de descarga, es necesario instalar dispensadores de jabón sin contacto cerca de los fregaderos, el uso del hexagun lineo, nebulizador, máquina de vapor, podemos instalar un purificador aire.

## **4 / Duchas**

Las duchas con jabón deben ser obligatorias antes de ingresar a la piscina, proporcione dispensadores de jabón sin contacto para ver si puede instalar duchas con inyección automática de jabón, mensajes audibles de instrucciones codiciosas, limpiar, desinfectar pisos y paredes, uso de fregadora-secadora, lineo y hexagun.

## **5/ Bassin et plages**

Las líneas de agua deben estar instaladas, esto permitirá gestionar los bañistas 2 por 3M<sup>2</sup> ya sea en una línea de 25 metros 40 bañistas, una línea debe usarse para una dirección de natación, la línea de agua al lado está provista para dirección opuesta, para los cursos, el material didáctico de desinfección de aquagym fitness antes de guardarlo, entre cada rotación, los rangos, la almohadilla de inicio, el brazo de la escalera, deben limpiarse y desinfectarse, el uso de una fregadora-secadora, hexagun, para los solariums en debe establecer áreas de relajación con perímetro de seguridad, no instale baños de sol o sillas, cierre de toboganes de pentagliss Beach, juegos al aire libre, bolsas de basura deben cambiarse todos los días. Las piscinas de juego deben estar cerradas o reservadas para actividades de gimnasia acuática.

Desinfección de sillas MNS, pasamanos todos los días, limpieza y desinfección de los stands utilizando el hexagonal o nebulizador y monobrush.

Si usa un walkie-talkie, debe ser nominativo y desinfectado por su usuario todos los días tan pronto como lo recoja y cuando se recargue con un paño.

Paso del robot en la cuenca todos los días y dos veces por semana con el kit viking.

## **6 / enfermería**

Después de cada limpieza y desinfección del piso, el equipo de cuidado utilizado, las bolsas de basura deben cambiarse todos los días, la instalación de un purificador de aire, equipo esencial, un insuflador de un solo uso de 3 tamaños diferentes, viseras.

Todas las noches después del cierre o en la mañana antes de abrir, las paredes enteras del establecimiento deben limpiarse y desinfectarse con un dispositivo de desinfección en forma de niebla seca por aire.

## **Identificación de áreas con menos tráfico y precaución a implementar:**

### **1 / Vestuarios**

Los agentes solo deben ser utilizados por una persona a la vez después de cada paso de limpieza y desinfección de las

instalaciones por parte del usuario con toallitas en los puentes de contacto, por la noche se limpiará el piso y se desinfectará el uso de una fregadora-secadora y un lineo, desinfección de superficies por aire, el personal debe quitarse los zapatos en la entrada, los zapatos se colocarán en una bolsa de plástico y luego en el casillero como los usuarios, deben moverse por el establecimiento con un par de chanclas, chanclas o un par de calzado deportivo destinado solo al interior.

### **2/ Local**

Pausa para el café, almuerzo, instalación de un purificador de aire de acuerdo con el tamaño de la habitación, no más de 1 persona por 2 M<sup>2</sup> en la mesa, las personas no pueden estar frente a frente o lado a lado, limpieza sistemática de utensilios, plato de vidrio, etc. . Después de usar un desinfectante de electrodomésticos de las áreas afectadas, las bolsas de basura se cambiarán todas las noches, se limpiarán y desinfectarán todos los días del piso de las sillas de la mesa, se usará un lavador, toallitas desinfectantes para máquinas de vapor, al final del día coloca el dispositivo para la desinfección de la superficie por aire.

### **3 / oficina**

Instalación de un purificador de aire, limpieza diaria y desinfección del piso, asientos, manijas de las puertas con una máquina de vapor, cambio de bolsas de basura todos los días, al final del día, configure el dispositivo de desinfección de la superficie mediante vías respiratorias.

### **4 / sala técnica**

La desinfección de las manijas de las puertas, los volantes de las válvulas hidráulicas, el panel de control, la PC de análisis, los productos químicos deben despaletizarse, desinfectarse con Hexagun, almacenarse en una habitación provista para este propósito, hacer que el acceso a la sala técnica solo técnicos.

### **Materiales**

1 / Fregadora-secadora con batería, se deben proporcionar al menos 2 tamaños, uno para superficies grandes (playas, recibidor) y uno para superficies pequeñas (vestuarios, cabañas) Es imprescindible limpiar las superficies antes de desinfectarlas.

2 / Lineo es un pequeño monocepillo en una batería que permite limpiar en las esquinas pequeñas (detrás del inodoro) en las paredes (duchas, taquillas), los baños de pies, la línea de agua, los toboganes.

3 / Hexagun es un difusor de cloro que está conectado a una manguera de jardín y difunde una solución de cloro a 70 PPM.

4 / El nebulizador de batería le permite rociar un producto, ya sea desinfectante, desengrasante, descalcificador en armarios, manijas de puertas, interruptores, para ir a lugares inaccesibles para los lavadores.

5 / Limpiador a vapor de alta presión que produce 6 bares a 165° C para todas las superficies.

6 / El dispositivo para desinfectar superficies por aire en forma de niebla seca permite desinfectar en su totalidad con un dispositivo de tamaño mediano (hay 3) una habitación con un área de 200 M<sup>3</sup> usamos peróxido de hidrógeno biodegradable y no dañamos dispositivos eléctricos, pantallas de computadoras ect ... que deben apagarse. La sala debe estar sin nadie dentro del tiempo de contacto mínimo de 30 minutos.

7 / Kit Viking en el robot para aspirar el biofilm en el fondo de la piscina que se devolverá a la filtración de la piscina.

**Hexagone está a su lado para implementar su nueva organización, un socio confiable desde 1987.**



**Cuencas**

**ROBOT  
EXTRACTOR  
DE BIOFILM  
P.8**



**MINI CEPILLO  
ROTARIO SOBRE  
BATERÍA  
P.10**

**Zonas línea de flotación, pediluvio**



**Vaso de compensación**



**LIMPIADOR AUTOMÁTICO  
VASO DE COMPENSACIÓN  
P.9**



**Zonas de contacto con las manos**

**VARILLA NEBULIZADORA  
ZONAS DE CONTACTO  
P.7**



**Interior y exterior  
CAJA DE ALERTA  
DE DISTANCIAMIENTO  
P.17**



**Vestuario y ducha**

**ALERTA  
INFO  
SANITARIA  
SECURELAY  
P.15**



Zonas pies descalzos

PISTOLA  
CLORO  
P.6

**HEXAGUN  
CLORO**

Interior y exterior  
**BARRERAS  
DE PLÁSTICO P.18**

**BLOCK  
ACCESS**



Superficies por vía aérea  
**NEBULIZADOR DE  
DESINFECCIÓN DE  
SUPERFICIES P.13**



HEXA  
**Room**

SPA

**HEXA  
SPRAY**



Locales cerrados  
**PULVERIZADOR PARA  
LA DESINFECCIÓN P.16**

Locales cerrados  
**PURIFICADOR DE AIRE P.14**

**AIR  
KLEEN**



**HEXA  
STEAM**

**DESINFECCIÓN  
POR VAPOR  
SECO P.11**



Zonas de paso y taquillas



**DISTRIBU  
BLUE**

Recepción, entrada

**DISTRIBUIDOR  
DISPENSADOR A PEDAL,  
SIN CONTACTO P.12**



ENTRADA

SALIDA





**ELIMINA EL 99,9%  
de los VIRUS**



**Lucha contra  
los puntos  
de «contacto»**

**HEXAGUN EN 3 ETAPAS:**




**LOS PUNTOS FUERTE DE HEXAGUN**

- Eficacia en su utilización, bajo coste y **facilidad de manejo**.
- Eliminación de bacterias, **de virus**, des algas, microorganismos, moho, y olores.
- Biodegradable
- Sin peligro para las personas, animales la vegetación.
- Inofensivo para las fosas septicas.
- Desinfección y saneamiento en una sola operación.
- Proporción de cloro de tratamiento registrado por l'EPA (Agencia de protección medio ambiental) y homologado por L'USDA (Departamento de agricultura de los EE.UU)
- Responde a las normas europeas.
- **No es necesario el aclarado**, salvo en partes plásticas o de espuma.
- Salida del agua pulverizada por una boquilla de 2 a 5 bares
- Duración de un cartucho entre 450 a 900 M<sup>2</sup> siguiendo el chorro.
- Proporción ce cloro 70ppm

**PROTEGE CONTRA:**

- E.coli
- Clostridium perfringens
- Clostridium difficile
- MRSA
- Listeria
- Salmonella
- Virus de la influenza (H1N1 y H5N1)
- Legionella
- Campylobacter
- Candida
- Norovirus
- Hepatitis
- Staphylococcus
- Tuberculosis
- Streptococcus
- Parvovirus (canino y felino)
- Herpes (canino y felino)
- Calicivirus felino (FCV)
- Para Influenza (tos de la perrera)
- Moquillo (canino)
- Adenovirus (canine)
- **Coronavirus**
- Pseudo-Rabia
- Rabia
- Parvovirus porcino (VPP)



Fotos no contractuales



BY  
**HEXAGONE**  
MANUFACTURE

+34 64 455 41 25

direxpertpool.hexagone@gmail.com - www.myhexagone.com



# MEJOR QUE UNA TOALLITA HÚMEDA **UN VIRUS QUE MATA**

**Zonas de  
contacto  
con las  
manos**

SANI  
**zoom**



**MOCHILA CON  
BATERIA Y  
RECIPIENTE  
DE 1L**



**UNA VARILLA  
QUE EXPULSA  
NIEBLA**



**DESINFECCIÓN EN LOS PUNTOS DE CONTACTO**

**LOS PUNTOS FUERTES DEL SANI-ZOOM:**

**Zonas de contacto con las manos**

La varilla 2.0, un sistema de varilla que expulsa una niebla dotada de micro-gotas desinfectantes para una perfecta película fina sobre los objetos o superficies a desinfectar. Lo importante es que las gotitas sean suficientemente finas y homogéneas y que no dejen ningún espacio libre de contaminación. TAUILLAS, MANIVELAS DE PUERTAS.

Pulverización por niebla 1 litro por 75m<sup>2</sup> al 100% de cobertura y pulverización a 30 cm (250m<sup>2</sup> de superficies globales). Compatible con la mayoría de desinfectantes. Muy ligero-300grs. Cambio rápido de la boquilla.

Sujeción de la lanza a la cintura.

1h30' de autonomía

**déjenos hablar de nuestra  
tecnología:**

“ **Es importante limpiar y seguido desinfectar.**

Hoy, el mejor método de detener el virus es continuar aplicando sus método de limpieza habituales. Pero hoy, es importante de incorporar más aún que su método tradicional, una ultra desinfección, y particularmente sobre las superficies que podríamos descuidar hasta hace poco, es decir, los puntos de contacto con las manos et en los lugares donde la gente puede lanzar gotitas de saliva.

El Hexa Zoom, está para aquí para evitarlo. ”



Fotos no contractuales



BY  
**HEXAGONE**  
MANUFACTURE

+34 64 455 41 25

direxpertpool.hexagone@gmail.com - www.myhexagone.com<sup>7</sup>

# ROBOT EXTRACTOR DE BIOFILM

Kit de evolución disponible para todo robot chrono o premium existentes



FONDO DE LA CUENCA

Elimina el 99,8% de las bacterias\*




## EL BRAZO ARMADO DE SU FILTRACIÓN

### LOS PUNTOS FUERTES DEL VIKING:

**Resultados incomparables, muy económico.**  
Aspira y extrae el biofilms dentro los 5cm del fondo. reduce el consumo de productos químicos. Permite extraer las bacterias del fondo de la piscina. Baja sustancialmente el nivel de chloraminas. Una tecnología única en el mundo. (patente internacional en curso).

### Las fronteras del nanomundo:

Los robots de piscinas no pueden coger más de 5 micras, lo que conlleva que no pueden retener los virus y el biofilm. Es absolutamente necesario que éste vuelva a salir a su filtración principal porque su filtración sabe hacerlo.



Fotos no contractuales



BY  
**HEXAGONE**  
MANUFACTURE

+34 64 455 41 25

direxpertpool.hexagone@gmail.com - www.myhexagone.com



# LIMPIADOR AUTOMÁTICO VASO DE COMPENSACIÓN

Combate en el  
fondo del agua  
contra el biofilm



**LIMPIA  
LAS ZONAS  
INACCESIBLES**

## LOS PUNTOS FUERTES DEL DARK CLEANER

### LIMITA EL ACCESO AL VASO DE COMPENSACIÓN SIN INTOXICACIÓN PARA EL PERSONAL.

Queda en permanente dentro del vaso de compensación

Una solución de limpieza automática innovadora.

Más segura y simple para el personal.

Un verdadera limpieza cotidiana sin esperar el vaciado.

Lucha contra las chloraminas y el biofilm.

- Potencia de aspiración: 30m<sup>3</sup>/h
- 16 m cable
- Alimentación: 110v-240v/ 12 vdc



Fotos no contractuales

EL DARK CLEANER NO NECESITA A NADIE PARA ECHARLO  
Y SACARLO NUNCA DEL VASO DE COMPENSACIÓN.  
CADA 4 HORAS, EL LIMPIADOR PONE EN FUNCIONAMIENTO  
SU CICLO Y DÉSPRENDE EL BIOFILM.



BY  
**HEXAGONE**  
MANUFACTURE

+34 64 455 41 25

direxpertpool.hexagone@gmail.com - www.myhexagone.com<sup>9</sup>

# MINI CEPILLO ROTATIVO A BATERIA

Zonas línea  
de flotación,  
pediluvio.



lineo

## CEPILLO LINEO M COMPLETO:




## LOS PUNTOS FUERTES DEL LÍNEO

**ELIMINAR EL BIOFILM, LAS BACTERIAS POR TODO LUGAR DONDE EL ACCESO ES DIFÍCIL**

Perfecto para la línea de flotación, sanitarios, vestuarios, escaleras, cristales, vitrinas, duchas, rejillas. Pequeño mono disco hermético a batería.

- desincrusta y hace brillar
- Diámetro del cepillo 15 cm
- Alimentación 12V batería marina.
- Pértiga telescópica 50 a 250 cm
- Cargador de batería de serie.

Accesorios, cepillos, pack opcional, consúltelos.



Fotos no contractuales

## Deje hablarnos de nuestra tecnología:

“ El Líneo es el activo para la línea de flotación, rejillas y los sanitarios.

El cepillo robotizado Líneo es perfecto para limpiar las superficies mezclando el aire y el agua y que son tan difícil a limpiar. Su rotación es de más de 200 vueltas/min, desincrusta el biofilm de las superficies.

el biofilm es una comunidad multicelular más o menos compleja de microorganismos (bacterias, microhongos, microalgas o protozoos) adheridos entre ellos una superficie.

Es muy importante de eliminar con el objetivo de una ultra desinfección.”



BY  
**HEXAGONE**  
MANUFACTURE

+34 64 455 41 25

direxpertpool.hexagone@gmail.com - www.myhexagone.com

# DESINFECCIÓN POR VAPOR SECO 150°

zonas de paso y taquillas



**HEXA  
STEAM**  
100% EFECTIVO



## LOS PUNTOS FUERTES DE HEXA-STEAM

Los puntos fuertes de hexa-steam

La temperatura del vapor garantiza una eficacia biocida altamente fuerte y los excelentes resultados de desinfección están en conformidad con las normas europeas: NF EN 14561: 2007 NF EN 15562 :2006

EL vapor elimina el biofilm bacteriano y permite así una excelente renovación de las superficies.

El vapor actúa en los lugares de difícil acceso e elimina las suciedades. La limpieza es más fácil, más eficaz y más durable. El vapor a alta temperatura (150° C) y bajo una presión (5bars) provee una potencia de limpieza a toda prueba, eliminación de suciedades y de biofilm, ninguna taza residual de productos químicos.

La boi limpieza a vapor consume muy poca agua.

**DESTRUYE  
VIRUS Y  
BACTERIAS**

**Déjenos hablar de nuestra tecnología:**

“ El vapor seco es el activo desinfectante para sus clientes pero es también perfecto para su personal.

El vapor seco puede utilizarse en lugares donde hay presencia de equipos eléctricos, en prácticamente en la totalidad de superficies. El vapor no daña las juntas, pintura o el tejido... La superficie queda seca porque recalienta bajo el chorro de vapor y la poca agua residual sobre la superficie se evapora inmediatamente.

Por último, el personal no está expuesto al riesgo de ácidos químicos, de productos con base de alcohol...Solamente agua.”



Fotos no contractuales



BY  
**HEXAGONE**  
MANUFACTURE

+34 64 455 41 25

direxpertpool.hexagone@gmail.com - www.myhexagone.com<sup>11</sup>



# DISTRIBUIDOR DISPENSADOR A PEDAL, SIN CONTACTO

Recepción,  
entrada



MADE IN FRANCE

## DISTRIBLUE

### DISPENSADOR DE GEL DESINFECTANTE

#### PUNTOS FUERTES DEL DISTRIBLUE

##### DISPENSADOR DE ALUMINIO DE SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA, CON PULSADOR DE PIE.

Este dispensador de solución hidro-alcohólica es un soporte de 1 metro de alto que se acciona mecánicamente por una sola pulsación sobre un pedal. Ningún contacto con las manos será necesario. Así será una barrera a toda transmisión de virus de la gripe o del Covid 19.

De fabricación francesa con material de aluminio. Muy resistente y estable, se puede colocar sobre el suelo, pero también se puede fijar. Este dispensador de gel hidroalcohólico

es adecuado para todas las botella provistas de un pulsador de un diámetro de 110mm y una altura máxima de 300mm.



Fotos no contractuales





Desinfectante

#### 2 opciones posibles:

Pasador para cable anti-robo

Opción: Soporte para fijación (Tamaño A4)



BY  
HEXAGONE  
MANUFACTURE

+34 64 455 41 25

direxperpool.hexagone@gmail.com - www.myhexagone.com

**ELIMINIA 100%  
LOS VIRUS EN 1H\***

**Creación de una  
niebla seca  
desinfectante  
para la totalidad  
de la habitación.**

\*Cuando el cuarto es hermético y fuera de la superficie nos es posible de alcanzar.

HEXA  
**Room**



**Ideal para la  
lucha contra las  
chinchas de la  
cama.**



**IDÉAL PARA  
DESINFECTAR  
EL CUARTO  
O HABITACIÓN  
AL 100%**

## NEBULIZADOR DE DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

### PUNTOS FUERTES DE HEXA-ROOM:

**PARA LA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES** por vía aérea. Producto desinfectante con base de peroxyde de hidrógeno biodegradable.

Máquina que crea una saturación de aire-ambiente (efecto de niebla seca) cargada de moléculas desinfectantes.

HEXA ROOM es el producto ideal para desinfectar un cuarto, oficina, caravana, zona de recepción después del paso de clientes. Se debe utilizar sin ninguna persona en el cuarto, habitación etc...

Polivalente, ecológico y económico con una dosis de 5ml/m<sup>3</sup>. Puede tratar hasta un cuarto, oficina hasta 200m<sup>3</sup> de un sola vez. Es a la vez ligero (5,3Kg) y potente. Volumen de recargas: 1L.



Fotos no contractuales

### Déjenos hablar de nuestra tecnología:

“ Las normas reivindicadas permiten de atestar que el desinfectante IOVA es eficaz sobre el SRAS-CoV2 (así como sobre el SRA-Cov y el MERS-CoV) de la familia de coronavirus. La niebla seca que genera nuestro aparato en el cuarto alcanza tanto las esquinas como los rincones del cuarto, así como debajo de los muebles. Elimina tanto los gérmenes indeseados tales como las bacterias MRSA resistentes, E.Coli, los coronavirus, virus de la gripe y más todavía. Además, puede igualmente ser utilizado para eliminar diversos hongos, así como olores orgánicos. Después de un tiempo de niebla de al menos 25 minutos, las salas pueden ser reutilizadas como de costumbre después de una hora y con una buena ventilación del cuarto o habitación. ”



BY  
**HEXAGONE**  
MANUFACTURE

+34 64 455 41 25

direxpertpool.hexagone@gmail.com - www.myhexagone.com<sup>13</sup>



# ELIMINA EL 99,97% de GÉRMENES\*



**Para todos los locales cerrados**

\*Sistema de filtración mecánica HEPA (99.97% de partículas de hasta 0.3 micras)

## AIRKLEEN



Soporte de suelo opcional



**UN AIRE PURO TESTADO EN LABORATORIO**


### aire purificado en 4 etapas

1 Un pre filtro captura y elimina la partículas gruesas y contaminantes.

2 La filtración al carbón activo absorbe los olores y los COV.


3 Un tratamiento sobre el filtro HEPA previene le desarrollo de bacterias y moho sobre el filtro.

4 La ionización bipolar Pasma True carga eléctricamente las partículas del aire para facilitar su filtración.



### LOS PUNTOS FUERTES DE AIRKLEEN

- Elimina el 99,97% de partículas nocivas del aire.
  - Se adapta a habitaciones cerradas, instalación muy sencilla.
- El aire purificado en 4 etapas:
- 1- Un pre filtro captura y suprime la partículas gruesas y contaminantes.
  2. La filtración al carbón captura los gérmenes, chloraminas y olores.
  3. Un tratamiento anti-microbio de partículas finas sobre el filtro «HEPA».
  4. La ionización bipolar carga eléctricamente las partículas del aire para facilitar su filtración.
- Ayuda a cuidar a los agentes suspendidos en el aire ambiental de la piscina a diario, ayuda a combatir los olores en los sanitarios.
- Para una superficie de 30 a 130m<sup>2</sup>.  
Ultra silencioso 64dB máxi.  
El plástico ABBS. Alimentación: 22-240V, 50/60Hz.  
Instalación muy sencilla, sin trabajos previstos. (Sin evacuación exterior)



Fotos no contractuales



BY  
**HEXAGONE**  
MANUFACTURE

+34 64 455 41 25

direxperpool.hexagone@gmail.com - www.myhexagone.com

# ALERTA INFO SANITARIA



Zona  
de vestuarios  
y ducha.



## LOS PUNTOS FUERTES DEL SECU-RELAY

Todas las recomendaciones sanitarias lo repiten incansablemente, **Es imperativamente que los usuarios de la piscina tomen una ducha antes de acceder a la piscina...**

Gracias a una detección automática de presencia, el secu-relay, recuerda, a través de su altavoz parlante IP66, las recomendaciones sanitarias en vigor, a saber la limpieza de las manos y del cuerpo así como el distanciamiento obligatorio.

Fácil de instalar, se fija sobre la pared a una altura de 2m50 aproximadamente y no necesita más que un punto de alimentación eléctrica.

El volumen sonoro es regulable por una moleta de control de volumen. Ideal para las duchas o los vestuarios sin personal. Personalización de mensaje según necesidad.

Caja IP 66, de fabricación francesa.

Caja de 20 cm de ancho, altura de 30 cm. 220V/24V DC.

Altavoz parlante 70 db. **Captor infrarrojos.**

### MENSAJE SONORO:

“ **Alerta coronavirus, la ducha con jabón es obligatoria, les recordamos la importancia de mantener una distancia entre cada persona. Gracias de respetar los consejos y advertencias sanitarias.** ”



BY  
**HEXAGONE**  
MANUFACTURE

+34 64 455 41 25

direxpertpool.hexagone@gmail.com - www.myhexagone.com<sup>15</sup>

# PULVERIZADOR TOTAL 360°

Para todos  
los locales  
cerrados



Mini 1,5L



M 5L



A  
BATERÍA

XL 15L

**HEXA  
SPRAY**

## LOS PUNTOS FUERTES DE HEXA-SPRAY

**Pulverizador especial para la desinfección. 3 Modelos:**

- **Mini 1,5 litro. Pulverizador de mano,** pulveriza no importa la posición (360°). Recipiente traslúcido blanco plástico sólido, contenido 1,25 l (contenido del recipiente 1.5l)
- **M 5 litros. Pulverizador con lanza de 40 cm,** Recipiente traslúcido blanco plástico sólido. (Contenido del recipiente 7l). Presión de trabajo de 3 bares. Impulso de bomba en T con soporte para la pistola integrado.
- **XL 15 litros. Pulverizador mochila con batería y cargador a presión regulada,** presión 0.5 -3 bares. Duración de carga < 80 minutos.

Lanza de 50 cm de acero inox. Boquilla de chorro plano de plástico. Capacidad de llenado 15 l.



Fotos no contractuales

**Nuestra bayeta de 5 microfibras para los puntos de contacto.**



La microfibra es un textil superior compuesto de poliéster y poliamida. EL espesor de la microfibra es de menos de 1/100 de un cabello humano. ES utiliza seca para desempolvar y abrillantado. Húmeda para las limpiezas simples y con productos de mantenimiento para optimizar el resultado.



BY  
**HEXAGONE**  
MANUFACTURE

+34 64 455 41 25

direxperpool.hexagone@gmail.com - www.myhexagone.com



# ALERTA MINIMO 1M DE DISTANCIAMIENTO

En cualquier  
lugar en  
interior  
y exterior



STOP  
COVID-19

ALERTA MÍNIMA DE 1 METRO

## LOS PUNTOS FUERTES DE SECU-TAG

La empresa que adopta la solución proporciona a cada uno de los empleados el Secu-tag (aparato ligero 53 gr solamente, 9x4,8 cm y un espesor inferior a 1 cm), capaz de determinar una distancia relativa entre ellos y advertir al usuario por su sonido y vibraciones que está en una zona de riesgo. El persona autorizado tiene acceso al panel de control Web que permite restablecer fácilmente todos los eventos de contacto, de documentar las estadísticas de interacción y de juntar y optimizar los secuencias y los procesos para minimizar el riesgo de contagio. En el caso donde, desafortunadamente, uno de los trabajadores manifieste los síntomas o es positivo del Covid-19, el sistema le permite de restablecer los contactos que a tenido y el tiempo de exposición relativos para poner rápidamente a los compañeros expuestos al peligro en total seguridad. Secu-tag está preparado para el empleo y sin ninguna instalación. Puede funcionar en Icloud o en una red local y está disponible a la vez en modo autónomo y en la configuración de los smarphones. UJn sistema con un funcionamiento muy sencillo y la posibilidad de personalizar según las necesidades del cliente.

## ALERTA SONORA:

- **Detección** constante de la distancia.
- **Análisis** constantes
- **Reacción** inmediata
- **Cloud synchronisation**
- **Auto mute**





# PARA CREAR UN FLUJO O BLOQUEAR UN ACCESO

En cualquier lugar en interior y exterior

**BLOCK ACCESS**



Espacio de señalización A4



**IRROMPIBLE**



**GESTIÓN DE PASAJE**

## BARRERAS DE PLÁSTICO

### PUNTOS FUERTES DE BLOCK ACCESS

Block Access tiene la ventaja de ser ligero, plástico y con varios colores disponibles.

- Permite crear un camino o una barrera de un área
- Fácil de mover.
- Irrompible
- 100% reciclable
- Disponible en rojo, amarillo, verde, azul o blanco.
- Dimensiones 198 x 55.5 x 102 cm (ancho del pie)
- Peso 9.2 kg

5 colores para elegir



Fotos no contractuales

AYUDA PARA LA CIRCULACIÓN EN LA PISCINA:



Más de 30 señales de tráfico disponibles



BY  
**HEXAGONE**  
MANUFACTURE

[www.myhexagone.com](http://www.myhexagone.com)

**“TODO PREOCUPADO, TODO SOLIDARIO.  
JUNTOS, CREEMOS UN MUNDO MÁS SEGURO.”**



Fotos no contractuales



BY  
**HEXAGONE**  
MANUFACTURE

[www.myhexagone.com](http://www.myhexagone.com)