



Matériel SPÉCIAL PRO !

Unijet

Élévateur



Produit d'aide à la mise en accessibilité des équipements sportifs favorisant la pratique sportive des personnes en situation de handicap.
Loi du 11 février 2005 et à la convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées (2006).

Repose pied en option

Mise à l'eau en moins de 30 secondes !



- Sans moteur
- Avec ancrage simple
- Sans alimentation, ni batterie



- Gain de place
- Mise à l'eau simplifiée
- Certification Apave

www.myhexagone.com



+33 (0)1 34 34 11 55

Solution de mise à l'eau pour PMR

unijet

Une maintenance simple et limitée

ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE



GARANTIE 2 ANS
*Voir nos conditions générales

Siège de mise à l'eau hydraulique pour piscines à débordement.

Fonctionne avec la pression d'eau de ville qui actionne un vérin hydraulique, raccordement via tuyau d'arrosage (pression mini : 3 bars).

- **Facile à utiliser** : Vanne de commande pour descendre et monter, possibilité de le faire par le PMR seul ou via un accompagnant.
- **Facile à manipuler** : roulettes de transport pour amener facilement l'Unijet du lieu de stockage au bassin. L'installer dans l'eau et serrer la molette de sécurité dans le sol.
- **Facile à installer** : L'Unijet n'a besoin que de très peu de manipulation, à savoir un petit carottage de 8mm et 15cm de profondeur, à environ 40cm du bord, après les goulottes. Ainsi le produit est entièrement sécurisé et ne pourra pas basculer.

Sécurité :

- Positionné dans son socle, le basculement est impossible
- Le repose-pied en option rassure l'utilisateur
- Une goupille de sécurité bloque le siège en position haute.



Poignée de commande



Molette de sécurité dans le sol




Repose pied en option

CARACTÉRISTIQUES	
Charge de levage maxi	Jusqu'à 120 kg
Poids	55 kg
Alimentation	Hydraulique
Structure	Inox 316 L peint
Siège	Coque rigide
Garantie	2 ans
Fixation	Carottage
Course d'utilisation	1,20 m
Dimensions (LxPxH)	70 x 70 x 170 cm
Profondeur de bassin	Minimum 1 m

Unijet	
Charge de levage maxi	Jusqu'à 120 kg
Poids	55 kg
Alimentation	Hydraulique
Structure	Inox 316 L peint
Siège	Coque rigide
Garantie	2 ans
Fixation	Carottage
Course d'utilisation	1,20 m
Dimensions (LxPxH)	70 x 70 x 170 cm
Profondeur de bassin	Minimum 1 m

Comment fixer par carottage en 5 étapes :



1. Percer et nettoyer le trou.
2. Insérer l'ampoule résine.
3. Enfoncer la mèche avec l'embout fixé sur la perceuse. (Pas de marteau).
4. Nettoyer le surplus de résine.
5. Plaquer et serrer. Laisser sécher 1h avant utilisation.

www.myhexagone.com



+33 (0)1 34 34 11 55

Solution de mise à l'eau pour PMR