



**Produit d'aide à la mise en  
accessibilité des équipements sportifs  
favorisant la pratique sportive des  
personnes en situation de handicap.**  
Loi du 11 février 2005 et à la convention  
des Nations Unies relatives aux droits  
des personnes handicapées (2006).

# Unikart



**XD Motorisé**

Photos non contractuelles

## unikart XD

- Avec un vérin motorisé
- Sans ancrage
- Batterie ou secteur 24V



**Matériel  
SPÉCIAL PRO !**

- Peut être placé partout
- Certification Apave

[www.myhexagone.com](http://www.myhexagone.com)



+33 (0)1 34 34 11 55

**Solution de mise à l'eau pour PMR**

Natation pour tous !!!

**unikart XD**

## CHARIOT MOBILE UNIVERSEL DE MISE À L'EAU

Sans aucune installation spécifique, l'Unikart XD motorisé a été conçu pour rendre toutes les piscines accessibles aux personnes handicapées ou celles ayant une mobilité réduite comme les personnes âgées, par exemple.

Avec son vérin motorisé spécifique IP 67, alimenté par une batterie de 24V ou sur secteur 24V, l'Unikart XD motorisé est facile à utiliser; appuyez sur le bouton et le nageur descend dans la piscine, bouton retour pour remonter.

40 cycles par charge de batterie.

- Pas de nécessité d'ancrage
- Peut être placé à différents endroits de la piscine
- Construction en acier inoxydable
- Capacité de levage 136 kg
- Temps de recharge 8 heures
- Conforme à la directive sur les dispositifs 89/392 et ses modifications ultérieures.

Unikart XD Motorisé



Photos non contractuelles



Livré avec tapis de freinage bord de bassin



### CARACTÉRISTIQUES


CARACTÉRISTIQUES	Unikart XD Motorisé batterie	Unikart XD Motorisé secteur
Charge de levage maxi	Jusqu'à 136 kg	Jusqu'à 136 kg
Poids	250 kg	250 kg
Alimentation	Batterie 24 volts	110 v-240 v / 24 v--
Roues arrière	Pivotantes freinées	Pivotantes freinées
Roues avant	Roues pleines	Roues pleines
Dimensions (LxPxH)	80 x 120 x 170 cm	80 x 120 x 170 cm
Chariot/ Siège	Inox peint/ ABS	Inox peint/ ABS
Système	Vérin motorisé	Vérin motorisé
Course du siège	55 cm	55 cm
Garantie	2 ans - 7 ans (corrosion)	2 ans - 7 ans (corrosion)

### Pour bien choisir!

Veillez nous indiquer les volumes 1-2-3-4



A. Hauteur entre sol et eau



B. Largeur de goulotte



C. Largeur et hauteur

www.myhexagone.com



+33 (0)1 34 34 11 55

**Solution de mise à l'eau pour PMR**